

# Paskirstymo modulis FRM-H-1/8-D-MINI-NPT

Gaminio numeris: 173932

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Pneumatinis kolektorius su 4 jungtimis.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas
Darbinis slėgis	0,15 ... 16 bar
Srauto išėjimas pagrindine kryptimi 1->2	1.100 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	208 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu