


Skirstytuvų sala CPA14-VI

Gaminio numeris: 174001

FESTO

Skirstytuvų sala CPA, skirstytuvo plotis 14 mm.
Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2013.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	2x3/2 uždaras, vienos ritės 2x3/2 atviras, vienos ritės 2x3/2 atviras/uždaras, vienos ritės 5/2 bistabilus 5/2 vienos ritės 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorientas 5/3 uždaras
Standartinis nominalus srauto debitas	600 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Elektrinis valdymas	AS-Interface Individualus prijungimas Fieldbus Daugiakontaktė jungtis
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	22
Maksimalus slėgio zonų skaičius	11
Elektrinių I/O sistema	Taip
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Plotis	14 mm
Apsaugos klasė	IP65
Leidimas	C-Tick
Tinklelio matmuo	14 mm
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvų salos tipas	12
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdomas oro tiekimas	išorinis vidinis
Skirstytuvų salos struktūra	Modulinis su galimybe išplėsti
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Valdymo slėgis	3 ... 8 bar
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C