


Flanšas FNC-40

Gaminio numeris: 174377

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Atitinka standartus	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	291 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Plienas Galvanizuota
Material screws	Plienas Galvanizuota