


Rinkinys daugiapoziciniam cilindrai DPNC-40

Gaminio numeris: 174419

FESTO

Dviejų vienodo skersmens cilindų sujungimui į dviejų eigų modulį.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	408 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Plienas
Material threaded pin	Plienas Galvanizuota
Material nut	Plienas Galvanizuota