

# Amortizatoriaus komplektas YHD-12

Gaminio numeris: 174543

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	7
Eiga	5 mm
Dempferiavimas	kieta charakteristika savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,2 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stūmimo veiksmas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	5 mm
Maks. stabdymo jėga	300 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	2 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	12.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,01 J
Numetimo jėga	0,7 N
Produkto svoris	18 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris Nikeliuota
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas