

Lygiagretūs griebtuvai HGP-06-A

Gaminio numeris: 174815

FESTO

Savicentruojantis, gali būti naudojamas kaip išorinis ir vidinis griebtuvas, su grioveliu jutkliams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	6
Spaustuvų eiga	2 mm
Maksimalus perstūmimo tikslumas	0,2 mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	≤ 0,04 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	lygiagretus
Konstrukcija	Pasvirusi plokštuma
Pozicijos atpažinimas	Hall jutikliams
Didžiausia jėga prie 6 barų, atidarant	20 N
Didžiausia jėga prie 6 barų, uždarant	20 N
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	4 Hz
Min. atidarymo laikas prie 6 bar	5 ms
Min. uždarymo laikas prie 6 bar	5 ms
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, atidarant	10 N
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, uždarant	10 N
Maksimali dinaminė jėga ant griebtuvo piršto Fz	0,1 N
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	14 N
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mx	0,001 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	0,1 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas My	0,001 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	0,1 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mz	0,001 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	0,1 Nm
Produkto svoris	18 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	PA
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis Nikeliuota
Informacija apie griebtuvus	aukštai legiruotas plienas