


# Srauto droselis GRLO-M5-QS-4-LF-C

Gaminio numeris: 175057

FESTO

Grįžtamasis su lanksčia jungtimi.



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija  | Droseliavimo funkcija  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1  | M5   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2  | QS-4   |
| Reguliuojantis elementas  | Varžtas  |
| Montavimo tipas   | Su sriegiu   |
| Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi                                | 40 l/min   |
| Darbinis slėgis   | 0 ... 10 bar   |
| Aplinkos temperatūra  | -10 ... 60 °C  |
| Montavimo pozicija  | Bet koks   |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 80 l/min   |
| Darbinė terpė   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                                       | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Terpės temperatūra  | -10 ... 60 °C  |
| Maksimalus priveržimo momentas  | 1,5 Nm   |
| Produkto svoris   | 9 g  |
| Material of threaded plug   | Žalvaris   |
| Informacija   | atitinka RoHS  |
| Material seals  | NBR  |
| Material release ring   | POM  |
| Material adjusting screw  | Žalvaris   |
| Material swivel fitting   | Cinkuota   |