


# Kištukas FBS-M12-5GS-PG9

Gaminio numeris: 175380

FESTO

[Siemens sąsajai su skirstytuvų sala.](#)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montavimo tipas	su sriegine įvove
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	23,5 g
Elektrinis pajungimas	5-poliai Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 Tiesus kištukas / įsukamas gnybtas
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 60 V
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 60 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Kabelio prijungimas	Pg9
Leistinas kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Gnybto skerspjūvis	0,75 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-40 ... 85 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA - sustiprintas
Korpuso spalva	Juodas
Material of union nut	Cinkuota Nikeliuota
Material electrical contact	Žalvaris Nikeliuota ir auksuota