

Kabelis


KMP1-02-II-4-10

Gaminio numeris: 175655
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Skirstytuvų salai IMP-02, paruoštas kabelis skirtas 4 skirstytuvų pozicijoms, 10 m ilgio.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 300 V
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	4 A
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	5 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra	-30 ... 70 °C
Produkto svoris	3.676 g
Elektrinis pajungimas	25-galvučių Kištuko lizdas
Kabelio struktūra	25 x 0,75 mm ²
Kabelio skersmuo	13 mm
Kabelio ilgis	10 m
Montavimo tipas	Su suspaudimo juosta
Informacija apie tvirtinimą	Slegiant gautas šviesus lydinys
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PE
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Vario lydinys Sidabruota