



Pozicijos jutiklis SMH-S1-HGP06

Gaminio numeris: 175710
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su magnetinio lauko efektu, bekontaktinis aptikimas su mini griebtuvais. Funkcionalus tik derinant su vertinimo vienetu SMH-AE1 ar signalo konverteriu SVE4.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	griebtuvui
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvims in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Informacija	atitinka RoHS
Matuotas kintamasis	Pozicija
Matavimo principas	Holo magnetinis
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Atsparumas trumpam jungimui	Ne
Perkrovimo galimybė	Negalimas
Išėjimo signalas	Analogas
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	Ne
Electrical connection 1, connection type	Jungtis su kabeliu
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Kabelio ilgis	0,5 m
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Montavimo tipas	įsuktas ant griebtuvo
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	20 g
Korpuso spalva	Juodas
Material housing	Epoksidinė derva Nikeliuotas varis PUR
Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L