


# Apvalus cilindras DSAS-16- -PPV-S6


Gaminio numeris: 176291

FESTO

Antgalis su su posūkiu guoliu, atsparumas karščiui iki 120 °C  
Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė  |
|--|--|
| Ėiga   | 1 ... 250 mm   |
| Stūmoklio diametras                          | 16 mm  |
| Dempferiavimas                               | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių                       |
| Darbinis slėgis                              | 1 ... 10 bar   |
| Darbo režimas                                | dvipusio veikimo   |
| Darbinė terpė                                | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei      | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 2  |
| Aplinkos temperatūra                         | -20 ... 120 °C   |
| Dempferiavimo ilgis                          | 14 mm  |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant            | 103,7 N  |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant          | 120,6 N  |
| Judanti masė 0 mm eigos                      | 35 g   |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                | 4,9 g  |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai                | 56 g   |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 2,2 g  |
| Pneumatinis pajungimas                       | M10x1  |
| Informacija apie uždengimą                   | Aliuminio liejinys   |
| Informacija apie sandariklius                | FPM  |
| Informacija apie tvirtinimą                  | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |
| Informacija apie stūmoklio kotą              | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |