



Apvalus cilindras DSAG-16- -P-S2-S6

Gaminio numeris: 176298

FESTO

Antgalis su sriegiu gale, su kliauru cilindro kotu karščiui atsparumas iki 120°C

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 1 ... 250 mm |
| Stūmoklio diametras | 16 mm |
| Stūmoklio koto sriegis | M6 |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Koto galas | Išorinis sriegis |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 120 °C |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 103,7 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 120,6 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 35 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 4,9 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 56 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 2,2 g |
| Pneumatinis pajungimas | M10x1 |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie sandariklius | FPM |
| Informacija apie tvirtinimą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |