


# Apvalus cilindras DSAH-20- -P-S6

Gaminio numeris: 176334

FESTO

su prisukamu antgaliu tiesioginiam montavimui, galinis antgalis su oro padavimo jungtimi statmena cilindro ašiai. Atsparumas karščiui iki 120 °C  
Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ėiga                                         | 1 ... 320 mm                                                                       |
| Stūmoklio diametras                          | 20 mm                                                                              |
| Dempferiavimas                               | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių                                  |
| Darbinis slėgis                              | 1 ... 10 bar                                                                       |
| Darbo režimas                                | dvipusio veikimo                                                                   |
| Darbinė terpė                                | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei      | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 2                                                                                  |
| Aplinkos temperatūra                         | -20 ... 120 °C                                                                     |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant            | 158,3 N                                                                            |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant          | 188,5 N                                                                            |
| Judanti masė 0 mm eigos                      | 79 g                                                                               |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                | 7,2 g                                                                              |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai                | 138 g                                                                              |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 3,9 g                                                                              |
| Pneumatinis pajungimas                       | M5                                                                                 |
| Informacija apie uždengimą                   | Aliuminio liejinys                                                                 |
| Informacija apie sandariklius                | FPM                                                                                |
| Informacija apie tvirtinimą                  | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis                                           |
| Informacija apie stūmoklio kotą              | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis                                           |