


# Apvalus cilindras DSAQ-20- -PPV-A-S6

Gaminio numeris: 176348

FESTO

Antgalis su statmena oro padavimo jungtimi, atsparumas karščiui iki 120 °C

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 320 mm
Stūmoklio diametras	20 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Dempferiavimo ilgis	17 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	158,3 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	188,5 N
Judanti masė 0 mm eigos	79 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	7,2 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	138 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	3,9 g
Pneumatinis pajungimas	M20x1,5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	FPM
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis