



Apvalus cilindras DSAG-25- -PPV-A-S2-CT

Gaminio numeris: 176409

FESTO

Antgalis su sriegiu gale, su kiauru cilindro kotu
Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 1 ... 500 mm |
| Stūmoklio diametras | 25 mm |
| Stūmoklio koto sriegis | M10x1,25 |
| Dempferiavimas | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių |
| Koto galas | Išorinis sriegis |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Dempferiavimo ilgis | 17 mm |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 247,4 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 294,5 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 141 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 11,1 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 212 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 6,2 g |
| Pneumatinis pajungimas | M26x1,5 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie sandariklius | NBR TPE-U(PU) |
| Informacija apie tvirtinimą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |