


Apvalus cilindras DSAG-40- -PPV-A-Q-S2

Gaminio numeris: 176485

FESTO

Antgalis su sriegiu gale, stačiakampis, su kiauru cilindro kotu
Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	1 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	40 mm
Stūmoklio koto sriegis	M12x1,25
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	22 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	633 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	754 N
Judanti masė 0 mm eigos	469 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	24 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	586 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	15,9 g
Pneumatinis pajungimas	M32x2
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas