


# Apatinė atrama CRHNC-40

Gaminio numeris: 176938

FESTO

Korozijai atsparus.



## Tech. Duomenys

| Savybės                        | Reikšmė  |
|--------------------------------|--|
| Dydis                          | 40   |
| Atitinka standartus            | ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC  | 4 - Very high corrosion stress                                     |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a  |
| Aplinkos temperatūra           | -40 ... 150 °C   |
| Produkto svoris                | 188 g  |
| Informacija                    | atitinka RoHS  |
| Material mounting              | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis                           |
| Material screws                | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis                           |