


Daugiakaitis paskirstytojas MPV-E/A08-M12

Gaminio numeris: 177671
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Griovelio srovės pralaidumas	4 A
Leidžiama srovės apkrova	12 A
Apsaugos klasė	IP67 Sumontuotas pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Produkto svoris	200 g
Elektrinės jungties technologija, lėjimas/išėjimas	M12 5-poliai
Montavimo tipas	Su kiauryme
Medžiagos informacija, lizdas	Žalvaris Galvanizuota
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U(PU)
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PU)