


Jungtis su kabeliu KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Gaminio numeris: 177677

FESTO

Skirtas VUVB-, MEBH-, MOEBH- vožtuvam ir N2 solenoidam.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2.5 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Elektrinis pajungimas	5-poliai Pasuktas kištuko lizdas Plug pattern type C to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio ilgis	0,5 m
Kabelio skersmuo	4,6 mm
Kabelio struktūra	3x0,5
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Kabelio apvalkalo spalva	Juodas
Material housing	PA POM
Korpuso spalva	permatomas
Material electrical contact	Bronzinis