


Užmaunama jungtis CQ-15

Gaminio numeris: 177696

FESTO

Dideliems srauto debitams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	12 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 7 bar
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 15 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkto svoris	18 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	vamzdeliui 15mm išorinio skersmens
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For piping or tubing with outside diameter 15 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	POM
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis