


# Paskirstytojas CQD-12/15/18/22

Gaminio numeris: 177717

FESTO

Su 4- iomis užaklintomis angomis.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	18,6 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 7 bar
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 15 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-25 ... 75 °C
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Nominalus užveržimo momentas	2,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 10 %
Išėjimų skaičius	4
Padavimo linijų skaičius	1
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Vidinis sriegis G1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	POM