

Įkišama įvorė CQH-18-QS-16

Gaminio numeris: 177722

FESTO

naudojama kaip jungtis CQ-QS.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	11 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 7 bar
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 15 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkto svoris	8 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Įkišama įvorė CQ-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Jungtis QS-16
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	POM