


Mova

EAMD-42-40-20-16X25-U

Gaminio numeris: 1781043

FESTO

pavaros elementas, kuris perduoda žingsninio ar servo variklio sukamąjį judesį.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	20 mm
Laikiklio skersmuo 2	16 mm
Dydis	42
Nominalus ilgis	40 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	39 kgmm ²
Keičiamas momentas	21 Nm
Produkto svoris	189 g
Informacija	atitinka RoHS