

# Plastikiniai vamzdeliai

## PUN-12X2-GE

Gaminio numeris: 178421

FESTO

Kalibruota išorė, QS-, CK- ir CN- tipo sujungimams, poliuretanais (neapbruota naudojimui maisto pramonėje).



### Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Išorinis diametras                              | 12 mm  |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą           | 62 mm  |
| Vidinis diametras                               | 8 mm   |
| Min. lenkimo spindulys                          | 33 mm  |
| Instructions for use                            | TPE-U Ester based<br>The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,7 MPa   |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 7 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 101,5 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1 MPa   |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio  | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 145 psi  |
| Leidimas  | TÜV  |
| Skyriaus sertifikatas                           | B 013277 0506 00   |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]  |
| Material fire test                              | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| Aplinkos temperatūra                            | -35 ... 60 °C  |
| Produkto svoris pagal ilgį                      | 0,0767 kg/m  |
| Pneumatinis pajungimas                          | Kištuko jungties išorinis skersmuo 12mm  |
| Spalva  | geltonas   |
| Atramos kietumas                                | D 52 +/-3  |
| Informacija                                     | atitinka RoHS  |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)  |