

Fiksavimo stabdymo elementas KPE-8

Gaminio numeris: 178464

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Tvirtinimas su veikimo kryptimi | abiejuose galuose Tvirtinimas su spyruokle, atlaisvinimas suspaustu oru |
| Konstrukcija | Kreipiantieji diskai |
| Variantai | Cilindro kotas vienoje pusėje |
| Operating pressure MPa | ≤ 1 MPa |
| Darbinis slėgis | ≤ 10 bar |
| Release pressure (MPa) | $\geq 0,3$ MPa |
| Release pressure (bar) | ≥ 3 bar |
| Apvali medžiaga suspaudimui | 8 mm |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Statinė laikanti jėga | 350 N |
| Produkto svoris | 240 g |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material spring | Spyruoklinis plienas |
| Material housing | Aliuminis anoduotas |
| Material clamp jaws | Žalvaris |
| Material piston | POM |