

Skirstytuvų sala VIMP-04-D-1


Gaminio numeris: 18084

FESTO

su daugiašerđine jungtimi, 1 dydis.

Priklausomai nuo konfigūracijos, paveikslai, techniniai duomenys ir atitinkami priedai gali ne tiksliai atitikti produktą.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 vienos ritės 5/2 bistabilus 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorientas 5/3 uždaras
Standartinis nominalus srauto debitas	1.200 ... 2.600 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Elektrinis valdymas	Multipol
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skalčius	14
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Veikimo būdas	elektrinis
Skirstytuvų salos tipas	04
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Valdomas oro tiekimas	išorinis Vidinis
Skirstytuvų salos struktūra	Modulinis su galimybe išplėsti
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Valdymo slėgis	2 ... 10 bar
Tinkamumas vakuumui	Taip
Nominali darbinė kintama įtampa	110 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C