



Apvalus cilindras ESAZB-4- -P

Gaminio numeris: 183125

FESTO

su prisukamu antgaliu tiesioginiam montavimui, galinis antgalis su oro padavimo jungtimi vienoje linijoje su cilindro ašim.

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Ėiga | 1 ... 20 mm |
| Stūmoklio diametras | 4 mm |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Darbinis slėgis | 4 ... 10 bar |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo traukimo veiksmas |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 2,8 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 1,5 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 0,8 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 6 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 0,2 g |
| Pneumatinis pajungimas | M3 |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie sandariklius | NBR TPE-U(PU) |
| Informacija apie tvirtinimą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |