



# Apvalus cilindras ESAZB-6- -P

Gaminio numeris: 183135

FESTO

su prisukamu antgaliu tiesioginiam montavimui, galinis antgalis su oro padavimo jungtimi vienoje linijoje su cilindro ašim.

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 60 mm
Stūmoklio diametras	6 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	3 ... 10 bar
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	8,99 N
Judanti masė 0 mm eigos	4 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	1,4 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	15 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	0,5 g
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis