


# Apvalus cilindras ESAQ-25- -P-A

Gaminio numeris: 183206

FESTO

Antgalis su statmena oro padavimo jungtimi  
Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 150 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	270 N
Judanti masė 0 mm eigos	123 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	11,1 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	229 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	6,2 g
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis