


Daugiakaištė lizdo jungtis IMP1-SD-25-0,75

Gaminio numeris: 18321

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Leistinas kabelio skersmuo | 7,5 ... 15 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Nominalus AC įtampos lygis | ≤ 300 V |
| Nominalus DC įtampos lygis | ≤ 250 V |
| Leidžiama srovės apkrova | 10 A |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 125 °C |
| Produkto svoris | 210 g |
| Gnybto skerspjūvis | 0,75 mm ² |
| Elektrinis pajungimas | Kištuko lizdas 25-galvučių |
| Kabelio prijungimas | Pg16 |
| Montavimo tipas | Su suspaudimo juosta |
| Informacija apie tvirtinimą | Plastinis Slegiant gautas šviesus lydinys |
| Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai | Vario lydinys Sidabruota |