


Daugiakaištė lizdo jungtis IMP1-SD-72-0,75

Gaminio numeris: 18323

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leistinas kabelio skersmuo	18 ... 27 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 300 V
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	10 A
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-40 ... 125 °C
Produkto svoris	417 g
Gnybto skerspjūvis	0,75 mm ²
Elektrinis pajungimas	72-galvučių Kištuko lizdas
Kabelio prijungimas	Pg29
Montavimo tipas	Su suspaudimo juosta
Informacija apie tvirtinimą	Plastinis Slegiant gautas šviesus lydinys
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Vario lydinys Sidabruota