


# Apvalus cilindras ESAG-50- -P-A

Gaminio numeris: 183264

FESTO

Antgalis su sriegiu gale

Šis produktas galimas tik užsakant iš Festo Korea



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė  |
|--|--|
| Ėiga   | 1 ... 250 mm   |
| Stūmoklio diametras                          | 50 mm  |
| Dempferiavimas                               | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių                                  |
| Darbinis slėgis                              | 1,5 ... 10 bar   |
| Darbo režimas                                | vienpusio veikimo<br>stumiantys  |
| Darbinė terpė                                | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei      | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 2  |
| Aplinkos temperatūra                         | -20 ... 80 °C  |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant          | 1.053 N  |
| Judanti masė 0 mm eigos                      | 760 g  |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                | 40,1 g   |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai                | 1.076 g  |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 24,8 g   |
| Pneumatinis pajungimas                       | G1/4   |
| Informacija apie uždengimą                   | Aliuminio liejinys   |
| Informacija apie sandariklius                | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Informacija apie tvirtinimą                  | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |
| Informacija apie stūmoklio kotą              | aukštai legiruotas plienas   |