



Kompaktiškas cilindras

ADVUL-40-20-P-A-CT

Gaminio numeris: 183411

FESTO

Padėties nustatymui. Stūmoklio kotas apsaugotas nuo prisisukimo panaudojus kreipiančiąsias ir jungiamąjį plokštę.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	20 mm
Stūmoklio diametras	40 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Koto galas	Vidinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kreipiamosios kotas su jungu
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,52 J
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	686 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	754 N
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie varžtus	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys