


Siurbtukas VAS-15-1/8-PUR-CT

Gaminio numeris: 183512

FESTO

Su OL sandarinimo žiedu.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	3 mm
Siurbtuko diametras	15 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	12 mm
Konstrukcija	Vakuumo jungtis viršuje apvalus, standartinis
Darbinė terpė	Atmosferos oras
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	7,9 N
Montavimo sriegis	G1/8
Siurbtuko tvirtinimas	G 1/8
Vakuumo pajungimas	G1/8
Atramos kietumas	62
Informacija apie smeigę	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie siurbtukus	TPE-U(PU)