


Dumplinis siurbtukas VASB-8-M5-NBR-CT

Gaminio numeris: 183514

FESTO

Su OL sandarinimo žiedu.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2 mm
Siurbtuko diametras	8 mm
Efektyvus siurbtuko diametras	5,5 mm
Konstrucija	Vakuumo jungtis viršuje apvalus, dumplės 1.5 susitraukimai
Darbinė terpė	Atmosferos oras
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Nutraukimo jėga prie 70 % vakuumo	1,6 N
Montavimo sriegis	M5
Siurbtuko tvirtinimas	M5
Vakuumo pajungimas	M5
Atramos kietumas	73
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie siurbtukus	TPE-U(PU)