


Vakuomo matuoklis VAM-63-V1/0-1/4-CT

Gaminio numeris: 183522

FESTO

Su displėjum bar. Ir psi. Vienetais
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Manometro nominalus dydis	63
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Paremtas standartu	DIN EN 837-1
Sandarinio tipo ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	DIN EN 837-1
Konstrukcija	manometras
Indikacijos diapazonas (bar)	-1 ... 0 bar
Indikacijos diapazonas [psi]	-14,5 ... 0 psi
Skalė	Dviguba skalė Bar (išorinis) Inch hg (vidinis) / psi (vidinis)
Darbinis slėgis	-1 ... 0 bar
Darbinė terpė	nusausintas, išfiltruotas ir suteptas suslėgtas oras Vakuumas
Nuolatinis apkrovos faktorius	0,75
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP43
Aplinkos temperatūra	-40 ... 60 °C
Produkto svoris	112 g
Matavimo tikslumo klasė	2,5
Montavimo tipas	Su sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija apie smeigę	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie peržiūros langą	PC