

Kompaktiškas cilindras

ADVU-5"- -A-P-A

Gaminio numeris: 183642


FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe, kotas su išoriniu sriegiu.


Stūmoklio koto veržlė įeina į komplektą.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,04 ... 16 "
Stūmoklio diametras	5"
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	7,3 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	6.881 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	7.363 N
Judanti masė 0 mm eigos	1.317 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	63 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	3.426 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	40,1 g
Pneumatinis pajungimas	NPT1/4-18
Darbinis slėgis [psi]	7,3 ... 145 psi
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys