


Mova KSE-19-24-D06-D11

Gaminio numeris: 184264

FESTO

Skirtas DGE.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|------------------------|
| Laikiklio skersmuo 1 | 6 mm |
| Laikiklio skersmuo 2 | 11 mm |
| Dydis | 19 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus greitis | 8.000 1/min |
| Inercijos masės momentas | 0,47 kgmm ² |
| Keičiamas momentas | 1,5 Nm |
| Produkto svoris | 12 g |
| Informacija | atitinka RoHS |