

# Manometras

## MA-40-1,0-G1/4-MPA

Gaminio numeris: 184286  
Nebetiekiamas produktas

[Displėjus su Mpa vienetais](#)

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas [MPa]	0 ... 1 MPa
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	40
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Darbinis slėgis	0 ... 1 MPa
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	2,5
Apsaugos klasė	IP43
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Medžiaga	Žalvaris
Informacija apie smeigę	Žalvaris
Informacija apie tvirtinimą	ABS
Informacija apie peržiūros langą	PS
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	70 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka deguoniui Netinka acetilenui