


# Lizdo jungtis NTSD-GD-9

Gaminio numeris: 18493

FESTO

Skirstytuvų saloms.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	25 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai Kištuko lizdas, pajungimas tiesiai Įsuktas terminalas
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	16 A
Kabelio prijungimas	Pg9
Leistinas kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Gnybto skerspjūvis	1,5 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PBT
Material electrical contact	Vario lydinys Žalvaris