


Jutiklio lizdas SIE-GD

Gaminio numeris: 18494

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 61076-2-101 EN 61984
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Produkto svoris	13 g
Elektrinis pajungimas	4-poliai Tiesus lizdas / įsukamas gnybtas M12x1
Kištuko kodavimas	A
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 250 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Leistinas kabelio skersmuo	4 ... 6 mm
Gnybto skerspjūvis	0,25 ... 0,75 mm ²
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas
Material of union nut	PA
Material seals	CR FPM
Material electrical contact	Žalvaris Balta bronzė padengta