


# Lizdo jungtis FBSD-GD-7

Gaminio numeris: 18497

FESTO

Vožtuvų ir vožtuvų/jutiklių blokų magistraliniam sujungimui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montavimo tipas	Su įvorės veržle
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	28 g
Elektrinis pajungimas	A forma M12x1 4-poliai Tiesus lizdas / įsukamas gnybtas
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 250 V
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Atsparumas smūgiams	2,5 kV
Kabelio prijungimas	Pg7
Leistinas kabelio skersmuo	4 ... 6 mm
Gnybto skerspjūvis	0,75 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-40 ... 85 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas
Korpuso spalva	Juodas
Informacija apie užveržimą	Cinkuota Nikeliuota
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Bronzinis Balta bronz padengta