


Lizdo jungtis FBSD-WD-9

Gaminio numeris: 18525

FESTO

Vožtuvų ir vožtuvų/jutiklių blokų magistraliniam sujungimui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paremtas standartu | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Montavimo tipas | Su įvorės veržle |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Produkto svoris | 30 g |
| Elektrinis pajungimas | 4-poliai Pasukamas lizdas / įsukamas gnybtas Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 |
| Nominalus DC įtampos lygis | ≤ 250 V |
| Nominalus AC įtampos lygis | ≤ 250 V |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C | 4 A |
| Atsparumas smūgiams | 2,5 kV |
| Kabelio prijungimas | Pg9 |
| Leistinas kabelio skersmuo | 6 ... 8 mm |
| Gnybto skerspjūvis | 0,75 mm ² |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 85 °C |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| Material housing | PA - sustiprintas |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Material of union nut | Cinkuota Nikeliuota |
| Material electrical contact | Bronzinis Balta bronz padengta |