

Maitinimo tinklo išėjimo lizdas NTSD-GD-13,5

Gaminio numeris: 18526

FESTO

Skirstytuvų saloms.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-----------------------------|--|
| Montavimo tipas | Su įvorės veržle |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Produkto svoris | 31 g |
| Elektrinis pajungimas | 4-poliai Kištuko lizdas, pajungimas tiesiai Įsuktas terminalas |
| Nominalus AC įtampos lygis | ≤ 250 V |
| Leidžiama srovės apkrova | 16 A |
| Kabelio prijungimas | Pg13 |
| Leistinas kabelio skersmuo | 6 ... 8 mm |
| Gnybto skerspjūvis | 2,5 mm ² |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 70 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Material housing | PBT |
| Material electrical contact | Vario lydinys Žalvaris |