


Standartinis cilindras CRDSNU-16- -P-A-S2

Gaminio numeris: 185290

FESTO

Atsparus korozijai, dvikotis.
DIN ISO 6432, bekontaktiniam padėties nuskaitymui, combi
konstrukcija, su elastiniais amortizaciniais žiedais galuose.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 200 mm
Stūmoklio diametras	16 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	ISO 6432
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	S2: Cilindro kotas iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	104 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	104 N
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Su išoriniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis