


# Sujungiamo koto cilindras CRDNG-4"- -PPV-A-S2


Gaminio numeris: 185401

FESTO

Atsparus korozijai, dvigubas kotas, pagal ISO 15552, NF E 49003.1 ir UNI 10 290, bekontaktiniam padėties nustatymui. Valdoma amortizacija galuose.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	2.000 mm
Stūmoklio diametras	4"
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	0,6 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	4.418 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	4.418 N
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	43,9 g
Pneumatinis pajungimas	1/2 NPT
Material cover	Nerūdijančio plieno lydinys
Material seals	FPM TPE-U(PU)
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis