

Kabelis

KM12-M12-GSWD-1-4

Gaminio numeris: 185499

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 60 V
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 75 V
Leidžiama srovės apkrova	3,8 A
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra	-30 ... 70 °C
Produkto svoris	66 g
Elektrinis pajungimas	Kabelis 4-šerdys Tiesus kištukas / pasuktas lizdas M12x1 / M12x1 4-poliai / 4-poliai
Kabelio struktūra	4x0,34
Kabelio ilgis	1 m
Montavimo tipas	Su sriegiu
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U(PU)
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PU)