

Skirstytuvų sala VIFB-02-1/4-8

Gaminio numeris: 18556

FESTO

G1/4, su Fieldbus jungtimi.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 vienos ritės 5/2 bistabilus 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/3 vidurinėje padėtyje nuorintas 5/3 uždaras |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 1.300 ... 1.600 l/min |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Elektrinis valdymas | Fieldbus |
| Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius | 8 |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Skirstytuvų salos tipas | 02 |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Valdomas oro tiekimas | išorinis vidinis |
| Skirstytuvų salos struktūra | Fiksuotas tinklelis |
| Valdymo slėgis | 1,5 ... 10 bar |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa | 24 V |
| Terpės temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Informacija | Turi PWIS medžiagų |