

Kampiniai griebtuvai HGWM-12-EO-G8

Gaminio numeris: 185701

FESTO

Mikro, su gnybtine įvare



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	12
Maksimalus griebtuvo pirštų kampinis laisvumas ax, ay	0,5 deg
Maksimalus griebtuvo pirštų laisvumas Sz	0,03 mm
Maksimalus atidarymo kampas	18,5 deg
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	≤ 0,02 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Darbo režimas	vienpusio veikimo atidaryta
Griebimo funkcija	Kampas
Konstrukcija	Pasvirusi plokštuma
Pozicijos atpažinimas	Be
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3,7 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,8 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Spyruoklės grąžinimo momentas	1,3 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	64 Ncm
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	20 N
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	40 Ncm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	40 Ncm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	40 Ncm
Produkto svoris	45 g
Montavimo tipas	užfiksuotas
Pneumatinis pajungimas	M3
Material cover cap	POM
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material gripper jaws	aukštai legiruotas plienas