

Vakuomo generatorius CPV14-M1H-V95-1/8



Gaminio numeris: 185868

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Skirstytuvų salai CPV.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	0,95 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Gilus vakuumas
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Maksimalus vakuumas	85 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	98 g
Elektrinis pajungimas	Kištukas
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas
Vakuomo pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu